


Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 311936 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Könyökemelő csavar	259018 15
Szárméret	20 mm
Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	95 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Alátétlapka	259031 46
Könyökemelő	259015 15
Rugó	259046 4
Fejhossz L ₁	35 mm

Kés ISO kódja	PSSNR/L 2020X12
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés