

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 16/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Könyökemelő	259015 15
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Lapkaméret	8 mm
Alátétlapka	259031 48
Rugó	259046 4
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Sorozat	Master Eco
Teljes hossz L	80 mm
Könyökemelő csavar	259018 15
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..

Kés ISO kódja	PWLNR/L 1620F08
Szárméret	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés