

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Csap	259049 7
Sorozat	Master Eco
Alátétlapka	259033 6
Szorítóköröm	259038 18
Fejhossz L ₁	35 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 6
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	8 mm

Kés ISO kódja	MWLNR/L 2020X08
Teljes hossz L	95 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés