


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szorítóköröm	259038 18
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 6
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	MWLNLR/L 2525X08
Teljes hossz L	105 mm
Lapkaméret	8 mm
Csap	259049 7
Sorozat	Master Eco

Alátétlapka	259033 6
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés