

Garant**GARANT Master eco esztergakés csavaros szorítással, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Lapkacsavar menetlapkához	269023 3
Fejhossz L ₁	30 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	90 mm
Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L ₄	25 mm
Alátétlapka 1,5°	279819 1
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Lapkaméret	16 mm

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés