


**Garant****eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Árucikk kategória	21U

## Leírás

### Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

### Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2020X11

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1104..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 34 mm

Teljes hossz L: 97 mm

Alátétlapka: 259033 3

## Műszaki leírás

Sorozat	Eco
Csavar alátétlapkához	259027 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	34 mm
Lapkaméret	11 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 11

Teljes hossz L	97 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2020X11
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Alátétlapka	259033 3
Szárméret	20 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15