

HOLEX**Digitális HCT mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Árucikk kategória	42C

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.

- **Számláló irányváltás.**
- **Nagyon karcsú ház.**

Bluetooth 5.0 kivitel. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.

USB-C csatlakozó az energiaellátáshoz.

Tartalom:

Inkluzív fedél és 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó.

Műszaki leírás

Ház vastagsága	26 mm
Méréstartomány	0 - 12,5 mm

Hibahatár	0,025 mm
Elem típusa	Gombelem
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	C1
Befogózár Ø h7	8 mm
Sorozat	HCT
Mérőerő	0,8 – 1,4 N
Ház Ø	58 mm
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1
Névleges feszültség	3 V
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032