



Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 7,5m



Rendelési adatok

Rendelés száma	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Árucikk kategória	02A

Leírás

Kivitel:

Rugalmas nylon tömlő. Hőálló -60 / +60 °C között.

Tartalom:

1-1 db sárgaréz gyorscsatlakozó és tömlőcsonk.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	7,5 m
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlő belső Ø	6 mm
Hőmérséklettartomány	-60 - 60 °C
Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Tömlő külső Ø	8 mm
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Gyorscsatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó
1/4 coll

080171 1/4