



## Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 5m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	080057 5
GTIN	4062406734848
Árucikk kategória	02A

### Leírás

**Kivitel:**

Rugalmas nylon tömlő. Hőálló -60 / +60 °C között.

**Tartalom:**

1-1 db sárgaréz gyorscsatlakozó és tömlőcsenk.

### Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	10 bar
Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Hőmérséklettartomány	-60 - 60 °C
Tömlő belső Ø	6 mm
Tömlő külső Ø	8 mm
Használható tömlőhossz	5 m
Termék fajtája	Tömlő

## Tartozék

Gyorscsatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó  
1/4 coll

---

080171 1/4