



## Nylon spiráltömlő 3/8 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 5m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	080058 5
GTIN	4067263151883
Árucikk kategória	02A

### Leírás

**Kivitel:**

Rugalmas nylon tömlő. Hőálló -60 / +60 °C között.

**Tartalom:**

1-1 db sárgaréz gyorscsatlakozó és tömlőcsenk.

### Műszaki leírás

Tömlő külső Ø	12 mm
Használható tömlőhossz	5 m
Tömlő belső Ø	9 mm
Gyorscsatlakozó	3/8 coll
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Hőmérséklettartomány	-60 - 60 °C
Termék fajtája	Tömlő

## Tartozék

Gyorscsatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó  
3/8 coll

---

080171 3/8