

Garant**Mechanikus mérőállvány (mágnestalppal), Kinyúlás: 290mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	441600 290
GTIN	4062406735142
Árucikk kategória	41D

Leírás**Kivitel:**

Mechanikus mérőállvány központi rögzítéssel - a központi forgatógombbal az összes csukló mereven megszorítható. A szorítóerő fokozatmentesen szabályozható. **Nagyméretű és gumírozott kézikerék** (kb. Ø 45 mm ill. kb. 55 mm) a rögzítés könnyű meghúzásához és kioldásához. A csuklós karon lévő mérőóra befogó 360°-ban elforgatható, 180°-ban billenthető és a 6 és 8 mm szár Ø-jű vagy prizmás mérőórákhoz megfelelő. M8 csatlakozó menet mágneses talphoz, felül M6. csuklós kar csatlakozó menet.

Állvány mágneses talppal és **ergonomikus forgókapcsolóval**. Nagyteljesítményű ferrit mágnes a hátoldalon köszörült felfekvő felületekkel és a köszörült prizmás alsó oldallal tengelyekre és hengeres testekre való felhelyezéshez. A mágneses talp **jó fogású műanyag puha tokozással** rendelkezik nagyobb ütés elleni védelemmel és termikus szigeteléssel.

Tartalom:

Mérőállvány 440620 sz. 1 méretű mágneses talppal.

Opcionális tartozék:

Mérőállvány befogó 442100 és 442104 sz.

Műszaki leírás

Tartóerő	1000 N
Kinyúlás	290 mm
Csuklós kar hossza L ₂	110 mm
Csatlakozó menet	M8
Csatlakozó menet elhelyezkedése	oldalt
Csuklós kar hossza L ₁	130 mm
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Mágneses talp Típus 1	440620 1
-----------------------	----------