

SWISS TOOLS

Furatkés szár rezgéscsillapított, PSC, Szár Ø / Ø D – A méret: 63/25-167mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

- **Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.**
- **Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.**

Előny:

- **Termelékenység növekedés - az elfojtott rezgéseknek köszönhetően a technológiai adatok jelentősen növelhetőek.**
- **Jobb felületminőség.**
- **Nagyobb folyamatbiztonság.**
- **Jobb forgácsolévezetés.**

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826 – 264827 cikkszámokon.

Műszaki leírás

Szár Ø	63 mm
A-méret kinyúlási hossz	167 mm
Ø D	25 mm
Befogó	PSC
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

