

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 19
GTIN	4062406735203
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,3 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	50 mm
Hasznos hossz L ₁	57 mm
Névleges Ø D	19
Teljes hossz L	120 mm
Kinyúlási hossz L _A	89 mm
Coll Ø	3/4 coll
Váltólapka ISO kód	SOGX 060305
Sorozat	Power Drill
Váltólapka csavar készlet	239700 6IP2 (0,6 Nm)

Vágóélek száma Z	2
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró