

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 30
GTIN	4062406738785
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D	30
Váltólapka csavar készlet	239700 10IP (2,8 Nm)
Sorozat	Power Drill
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	156 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	90 mm
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	125 mm

Váltólapkás fúró furatmélység max.	3xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró