

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 35
GTIN	4062406738808
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D	35
Vágóélek száma Z	2
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Coll Ø	1 3/8 coll
Váltólapka ISO kód	SOGX 110509
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	146 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 15IP (2,8 Nm)
Teljes hossz L	184 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	105 mm

Sorozat	Power Drill
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró