

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 40
GTIN	4062406738815
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Alkalmazható:**

SOGX 130511 váltólapkák.

**Műszaki leírás**

Sorozat	Power Drill
Névleges Ø D	40
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 20IP (6,3 Nm)
Teljes hossz L	201 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	163 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka ISO kód	SOGX 130511

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	120 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró