

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, Ø DC: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 15
GTIN	4062406738822
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

SOGX 050204 váltólapkák.

Ajánlás:

Megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SOGX 050204
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	Power Drill
Váltólapka csavar készlet	239700 5IP (0,38 Nm)
Névleges Ø D	15
Hasznos hossz L ₁	75 mm
Kinyúlási hossz L _A	103 mm

Coll Ø	19/32 coll
Teljes hossz L	134 mm
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró