

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 16
GTIN	4062406738839
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,35 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:**

**Megfúráskor** csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	141 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 5IP (0,38 Nm)
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 050204
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	80 mm
Névleges Ø D	16
Vágóélek száma Z	2
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	110 mm
Sorozat	Power Drill

Váltólapkás fúró furatmélység max.	5xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Kereszfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró