

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 19
GTIN	4062406738877
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

SOGX 060305 váltólapkák.

Ajánlás:

Megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

Sorozat	Power Drill
Vágóélek száma Z	2
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Kinyúlási hossz L _A	127 mm
Hasznos hossz L ₁	95 mm
Coll Ø	3/4 coll
Váltólapka ISO kód	SOGX 060305

Váltólapka csavar készlet	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Névleges Ø D	19
Teljes hossz L	158 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró