

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 22
GTIN	4062406738907
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

SOGX 070306 váltólapkák.

Ajánlás:

Megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_A	142 mm
Névleges Ø D	22
ABS® szár Ø D_s	50 mm
Teljes hossz L	173 mm
Hasznos hossz L_1	110 mm
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	Power Drill

Váltólapka ISO kód	SOGX 070306
Váltólapka csavar készlet	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró