

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 26
GTIN	4062406738945
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,35 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:**

**Megfúráskor** csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Műszaki leírás**

ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Teljes hossz L	194 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 080407
Vágóélek száma Z	2
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	163 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	130 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 8IP (1,3 Nm)
Névleges Ø D	26
Sorozat	Power Drill

Váltólapkás fúró furatmélység max.	5xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró