

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 30
GTIN	4062406738952
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Ajánlás:

Megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

Névleges Ø D	30
Váltólapka csavar készlet	239700 10IP (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z	2
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408
Teljes hossz L	216 mm
Kinyúlási hossz L _A	185 mm
Hasznos hossz L ₁	150 mm
Sorozat	Power Drill

Váltólapkás fúró furatmélység max.	5xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró