

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 32
GTIN	4062406738969
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Ajánlás:

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

Névleges Ø D	32
Teljes hossz L	237 mm
ABS® szár Ø D _s	63 mm
Sorozat	Power Drill
Hasznos hossz L ₁	160 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka ISO kód	SOGX 110509
Váltólapka csavar készlet	239700 15IP (2,8 Nm)
Kinyúlási hossz L _A	199 mm

Váltólapkás fúró furatmélység max.	5xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Kereszfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró