

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 35
GTIN	4062406738976
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,35 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Ajánlás:**

**Megfúrásakor** csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Műszaki leírás**

Coll Ø	1 3/8 coll
Váltólapka csavar készlet	239700 15IP (2,8 Nm)
Váltólapka ISO kód	SOGX 110509
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Teljes hossz L	254 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	175 mm
Vágóélek száma Z	2
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	216 mm
Sorozat	Power Drill

Névleges Ø D	35
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró