

SWISS TOOLS

**Esztergákés balos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 63/16HPmm****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 320106 63/16HP |
| GTIN              | 2050002062955  |
| Árucikk kategória | 36D            |

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Szár Ø                     | 63 mm            |
| Lapkaméret                 | 16HP             |
| Hozzávaló váltólapka       | 16E..            |
| Tengelyek csúcstávolsága f | 45 mm            |
| A-méret kinyúlási hossz    | 70 mm            |
| Befogó                     | HSK-T            |
| Felhasználás módja         | balos            |
| Befogó szabvány            | ISO 12164-3      |
| belső hűtés                | igen             |
| Szár típusa                | Üreges szárú kúp |

Termék fajtája

Esztergakés