



## HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114031 sz., kazettában, bevonat nélkül, Típus: 6-10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	115051 6-10
GTIN	4062406735074
Árucikk kategória	12B

### Leírás

**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

**Figyelem:**

13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

### Műszaki leírás

Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Fúrók száma	41
Szár	Hengeres szár
Fúrótartomány	6 - 10 mm

## Adatlap

Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

### Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,1	114030 7,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,2	114030 9,2
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 6-10	115475 6-10