



HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114031 sz., kazettában, bevonat nélkül, Típus: 1-10C



Rendelési adatok

Rendelés száma	115051 1-10C
GTIN	4062406742324
Árucikk kategória	12B

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony. **Nagy készletkoffer** 1 mm - 10 mm között 150 csigafúróval: 10-10 db 1 - 6 Ø, 5-5 db 6,5 - 10 Ø. Ideális szereléshez és műhelyben.

Figyelem:

13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

Műszaki leírás

Fúrók száma	150
Vágóélek száma Z	2
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrótartomány	1 - 10 mm

Szár	Hengeres szár
Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSSN Ø DC h8 (mm ill. col) 4	114030 4
Üres kazetta DIN 338 csigafúrókhoz Típus 1-10C	115475 1-10C