



## HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114031 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	115056 1-6
GTIN	4062406742331
Árucikk kategória	12B

### Leírás

#### Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

#### Figyelem:

13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 6 mm

Fúrók száma: 51

Fúrók méretemelkedése: 0,1 mm

### Műszaki leírás

Fúrók száma	51
-------------	----

Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	1 - 6 mm
Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcscső	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,1	114030 2,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,4	114030 5,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,3	114030 1,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,8	114030 3,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,1	114030 1,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,5	114030 5,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,4	114030 3,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,8	114030 5,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,3	114030 5,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,9	114030 5,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,2	114030 2,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,7	114030 1,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,8	114030 1,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,4	114030 4,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,2	114030 5,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,4	114030 1,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,6	114030 1,6