


HOLEX**HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114031 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 6-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115056 6-10
GTIN	4062406742348
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

HOLEX CleverDrill: Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

Figyelem:

13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 6 - 10 mm

Fúrók száma: 41

Fúrók méretemelkedése: 0,1 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Fúrók méretemelkedése	0,1 mm
Fúrótartomány	6 - 10 mm
Fúrók száma	41
Szár	Hengeres szár

Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcscső	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,9	114030 6,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,3	114030 6,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,1	114030 7,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,2	114030 9,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,4	114030 6,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,6	114030 8,6

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,2	114030 6,2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,8	114030 7,8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,4	114030 9,4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,8	114030 9,8