


**HOLEX****HOLEX CleverDrill HSS csigafúró készlet 114031 sz., utántöltő készletként, bevonat nélkül, Típus: 1-13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	115056 1-13
GTIN	4062406742379
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél. Köszörült profil. Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.

**Figyelem:**

13,2 – 20 méret: Lépcsős szárral Ø 12,7 mm.

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 13 mm

Fúrók száma: 25

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

**Műszaki leírás**

Fúrók száma	25
Vágóélek száma Z	2

Szár	Hengeres szár
Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Fúrótartomány	1 - 13 mm
Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 338
Típus	N
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok
belső hűtés	nem
kazettával	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	18 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 11	114030 11
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 12,5	114030 12,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 12	114030 12
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10,5	114030 10,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 13	114030 13
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 11,5	114030 11,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill csigafúró HSS N Ø DC h8 (mm ill. col) 6	114030 6

