

HOLEX**HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 7,3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 113006 7,3 |
| GTIN | 4062406742843 |
| Árucikk kategória | 12B |

Leírás**Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelte spirálhorony.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------|
| Forgácshorony hossza L_c | 34 mm |
| Teljes hossz L | 74 mm |
| Csúcsszög | 118 fok |
| Előtolás f acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm/ford, |
| Ajánlott Maximális furatmélység L_2 | 23,1 mm |
| Szár Ø D_s | 7,3 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Névleges Ø D_c | 7,3 mm |
| Szabvány | DIN 1897 |

| | |
|----------------|----------------|
| Szár | Hengeres szár |
| Sorozat | CleverDrill |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Típus | N |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 80 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 63 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 50 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 32 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 20 m/min | P |
| GG(G) | alkalmas | 30 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 40 m/min | N |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |