

HOLEX**HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 9,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113006 9,3
GTIN	4062406743048
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Csúcsszög	118 fok
Névleges Ø D _c	9,3 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	84 mm
Szabvány	DIN 1897
Szár Ø D _s	9,3 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	26,1 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Forgácshorony hossza L _c	40 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,

Szár	Hengeres szár
Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	63 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
GG(G)	alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		