

**HOLEX****HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 5,9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113006 5,9
GTIN	4062406742706
Árucikk kategória	12B

**Leírás****Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Figyelem:**

**A 113005 sz. utódterméke.**

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	5,9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ford,
Csúcsszög	118 fok
Szabvány	DIN 1897
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	28 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	19,2 mm
Teljes hossz L	66 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	5,9 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8

Szár	Hengeres szár
Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	63 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	P
GG(G)	alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		