

HOLEX**HOLEX CleverDrill csigafúró HSS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113006 5
GTIN	4062406742614
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

A 113005 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,08 mm/ford,
Névleges Ø D _c	5 mm
Teljes hossz L	62 mm
Forgácshorony hossza L _c	26 mm
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 1897
Szár Ø D _s	5 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	18,5 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	118 fok

Szár	Hengeres szár
Sorozat	CleverDrill
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	63 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	32 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
GG(G)	alkalmas	30 m/min	K
CuZn	alkalmas	40 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

HOLEX CleverDrill rövidfúró készlet HSS 113006 sz., N típus kazettával Típus 1-10

113515 1-10