



## Kábeltekerceselő, Típus: 15



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081193 15
GTIN	4062406745714
Árucikk kategória	02A

### Leírás

#### Kivitel:

Kábeltekerceselő **megvezetett lehúzó és feltekerceselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel**. Nagyon törésálló, zárt **műanyag ház**. Termikus **túlterhelés elleni védelem**, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.

Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **180° forgatási tartománnyal**.

#### Funkció:

IP24: fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen védett, az érintkezést azonban kerülni kell.

#### Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

#### Figyelem:

Az automatikus tömlőtekerceselőket lásd a 080066 – 080079 cikkszámoknál.

### Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Névleges teljesítmény letekerve	2000 (16 A) W
Kábel kategória	H07RN-F
Névleges feszültség	230 V

Szélesség	175 mm
IP védeettségi osztály	IP 24
Magasság	390 mm
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Hálózati frekvencia	50 Hz
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábelhossz	15 m
Csatlakozó aljzatok száma	1
Hossz	429 mm
Termék fajtája	Kábeltekercselő