

Külön mérőcsap, rozsdamentes 1. tűrési osztály, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	483915 4
GTIN	2050002070844
Árucikk kategória	48A

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes és saválló anyagból készült mérőcsap, edzett (58-62 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. Ø 1,50-től a köpenyfelület méretjelöléssel; Ø 3,00-tól a homlokoldalon méretjelöléssel. Ø 1,00-től egyik oldal letöréssel.

Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a **kívánt Ø-t is**, pl. a 483915 sz. 5 méret **10,008**.

Műszaki leírás

Élletörés	1
Emelkedés	0,001 mm
Névleges méret	6,001 - 9,999 mm
Mérőcsap hossza	70 mm
Kalibrálás	L5
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	1
Keménység	58 – 62 HRC
Termék fajtája	Ellenőrző csap

Szolgáltatások

KalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20	028240 20
---	-----------

DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20

028260 20