

## Külön mérőcsap, rozsdamentes 1. tűrési osztály, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	483915 6
GTIN	2050002070868
Árucikk kategória	48A

### Leírás

#### Kivitel:

Rozsdamentes és saválló anyagból készült mérőcsap, edzett (58-62 HRC) és megeresztett. A felület közsörült és leppelt.  $\varnothing$  1,50-től a köpenyfelület méretjelöléssel;  $\varnothing$  3,00-tól a homlokoldalon méretjelöléssel.  $\varnothing$  1,00-től egyik oldal letöréssel.

#### Figyelem:

Megrendeléskor adja meg a **kívánt  $\varnothing$ -t is**, pl. a 483915 sz. 5 méret **10,008**.

### Műszaki leírás

Élletörés	1
Emelkedés	0,001 mm
Névleges méret	12,001 - 13,999 mm
Mérőcsap hossza	70 mm
Kalibrálás	L5
Szabvány	DIN 2269
Tűrési osztály	1
Keménység	58 – 62 HRC
Termék fajtája	Ellenőrző csap

### Szolgáltatások

KalibrálásEllenőrző csap maximális $\varnothing$ 20	028240 20
---	-----------

DAkKS kalibrálásEllenőrző csap maximális Ø 20

028260 20