

Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250060 HB7415-1
GTIN	4062406734879
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120408 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	TIS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4

Fogásmélység a_p	0,2 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7415-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz