

Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7415-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min
Forgácstörő	TIM
Váltólapka ISO kód	CNNG 120404
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Tűrés	M

Fő felhasználás	S
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz