

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 250652 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749316 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DNMG 110404 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Minőség | HB7415-1 |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Váltólapka ISO kód | DNMG 110404 |
| Szerszámanyag | HM |
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 2 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 110 m/min |
| Fő felhasználás | S |
| Előtolás f | 0,1 - 0,2 mm/ford, |
| Forgácstörő | TIS |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |