

**Garant****CNMG 120412, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120412 HB7415-1 Minőség: HB7415-1  
Forgácstörő: TIM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 90 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	S
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 90 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm

Minőség	HB7415-1
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	TIM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz