

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250658 HB7415-1
GTIN	4062406749323
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácsoló: TIS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604

Forgácstörő	TIS
Minőség	HB7415-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Fő felhasználás	S
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz