

Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min
Minőség	HB7415-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M

Forgácstörő	TIM
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz