

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	TIM
Sarokrádiusz	0,4 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min
Minőség	HB7415-1
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz