


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7415-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7415-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Fő felhasználás	S

Cserék / élek száma	8
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Szerszámananyag	HM
Forgácstörő	TIS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz