

Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7415-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7415-1
Forgácstörő	TIM

Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	S
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz