

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB7415-1 Minőség: HB7415-1  
Forgácstörő: TIM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 90 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 90 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM

Sarokrídusz	1,2 mm
Minőség	HB7415-1
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Forgácstörő	TIM
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz