

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Árucikk kategória	21G

Leírás

TN.G 160408 HB7415-1 Minőség: HB7415-1
Forgácstörő: TIM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 90 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	TIM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 90 m/min

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Tűrés	M
Minőség	HB7415-1
Fő felhasználás	S
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz