


**Garant****WNMG 060408, Minőség: HB7415-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7415-1
GTIN	4062406749491
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WN.G 060408 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 90 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 90 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	TIM
Minőség	HB7415-1
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	S
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz