

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7415-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160408 HB7415-1 Minőség: HB7415-1

Forgácstörő: TIS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Forgácstörő	TIS
Minőség	HB7415-1
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,2 - 2 mm

Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz